


## Ersatzteile



| für Artikel-Nr. | Spulensatz | Stopfensatz | Verschleiß-teilsatz | Größe   | Anschluss-Spannung |
|-----------------|------------|-------------|---------------------|---------|--------------------|
| 5009 300        | 5009 342   | 5009 360    | 5009 921            | G 3/8   | 24 V / 50 Hz       |
| 5009 310        | 5009 340   | 5009 360    | 5009 921            | G 3/8   | 230V / 50 Hz       |
| 5009 330        | 5009 346   | 5009 361    | 5009 922            | G 3/8   | 24 V / DC          |
| 5009 301        | 5009 342   | 5009 360    | 5009 921            | G 1/2   | 24 V / 50 Hz       |
| 5009 321        | 5009 340   | 5009 360    | 5009 921            | G 1/2   | 230V / 50 Hz       |
| 5009 331        | 5009 346   | 5009 361    | 5009 922            | G 1/2   | 24 V / DC          |
| 5009 302        | 5009 342   | 5009 365    | 5009 923            | G 1/2   | 24 V / 50 Hz       |
| 5009 322        | 5009 340   | 5009 365    | 5009 923            | G 1/2   | 230V / 50 Hz       |
| 5009 332        | 5009 346   | 5009 362    | 5009 924            | G 1/2   | 24 V / DC          |
| 5009 303        | 5009 342   | 5009 365    | 5009 923            | G 3/4   | 24 V / 50 Hz       |
| 5009 323        | 5009 340   | 5009 365    | 5009 923            | G 3/4   | 230V / 50 Hz       |
| 5009 333        | 5009 346   | 5009 362    | 5009 924            | G 3/4   | 24 V / DC          |
| 5009 304        | 5009 343   | 5009 363    | 5009 925            | G 1     | 24 V / 50 Hz       |
| 5009 324        | 5009 341   | 5009 363    | 5009 925            | G 1     | 230V / 50 Hz       |
| 5009 334        | 5009 347   | 5009 364    | 5009 926            | G 1     | 24 V / DC          |
| 5009 305        | 5009 343   | 5009 366    | 5009 927            | G 1 1/4 | 24 V / 50 Hz       |
| 5009 325        | 5009 341   | 5009 366    | 5009 927            | G 1 1/4 | 230V / 50 Hz       |
| 5009 335        | 5009 347   | 5009 368    | 5009 928            | G 1 1/4 | 24 V / DC          |
| 5009 306        | 5009 343   | 5009 367    | 5009 929            | G 1 1/2 | 24 V / 50 Hz       |
| 5009 326        | 5009 341   | 5009 367    | 5009 929            | G 1 1/2 | 230V / 50 Hz       |
| 5009 336        | 5009 347   | 5009 369    | 5009 930            | G 1 1/2 | 24 V / DC          |
| 5009 307        | 5009 343   | 5009 367    | 5009 929            | G 2     | 24 V / 50 Hz       |
| 5009 327        | 5009 341   | 5009 367    | 5009 929            | G 2     | 230V / 50 Hz       |
| 5009 337        | 5009 347   | 5009 369    | 5009 930            | G 2     | 24 V / DC          |